

# xComfort Kleinverteiler vorbestückt & verdrahtet



Sonderangebot für Elektroinstallateure  
gültig von 1.03. bis 30.06.2019

## Anschlussfertiger Kleinverteiler für Wohn-/und Zweckbau



### Überzeugend einfach & schnell

- Bestellvereinfachung durch nur eine Artikelnummer für die gesamte Lösung
- Simple Lagerhaltung und geringerer Logistikaufwand
- Signifikante Zeitersparnis auf der Baustelle durch die anschlussfertige Lösung
- EATON** geprüfte Lösung nach EN 61439-3
- Geeignet für Hohlwandmontage

### Konfiguration

- Standardkonfiguration gemäß Beschreibung auf der Rückseite
- Für abweichende Konfigurationen kontaktieren Sie Ihren Elektrogroßhändler

Gehen Sie auf Nummer sicher und verlassen Sie sich auf die Vorteile einer ganzheitlich abgestimmten & geprüften Lösung von **EATON**.

Produkt	Typ	Artikel Nummer	Preis
Unterputz Kleinverteiler bestückt und verdrahtet 3-reihig	PowerKLV-3R	4472705	149,- €

Aktionszeitraum vom 01.03. bis 30.06.2019 bzw. solange der Vorrat reicht. Prüfen Sie jetzt die Verfügbarkeit bei Ihrem Großhändler. Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise für Gewerbekunden in EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Verkaufspreise Ihres Großhändlers können abweichen und für Lieferungen finden ausschließlich die zwischen Ihnen und dem Großhändler vereinbarten Lieferbedingungen Anwendung. Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.



Powering Business Worldwide

# Technische Daten

## Aufbau

Kleinverteiler 3-reihig HW bestückt mit:

- 1 Stk. Fehlerstromschutzschalter PFIM-40/4/003-G/A
- 3 Stk. Leitungsschutzschalter PLSM-B16
- 1 Stk. Nullleiterdurchführung Z-D63
- 3 Stk. Leitungsschutzschalter PLSM-B16/1N
- 3 Stk. Leitungsschutzschalter PLSM-B13/1N
- 1 Stk. Kombischutzschalter PKNM-13/1N/B/003-A

Komponenten anschlussfertig verschient und verdrahtet



## Technische Daten

Normen	Kombination entsprechend IEC/EN 60670-24, Gehäuse entsprechend DIN 43871, IEC/EN 62208, EN61439-3
Anzahl der Phasen	3
Nennspannung	AC 400 V / 50Hz
Nennstrom	InA 25A
Schutzart (IP)	IP30
Aufstellungsort	Innenraum
Tür/Klappe	Weiß
Baugruppenträger	Tragschienenegerüst
Berührungsschutzabdeckung	Kunststoff
Reihen	3
Teilungseinheiten je Reihe	12
Schutzklasse	II
Kabeleinführung	oben, unten, Seitenwand, Rückwand
PE- und N- Klemmen Bauart	Schraubklemmen
PE- und N- Klemmen	PE: 425 x 0,75-16mm <sup>2</sup> N: 25 x 0,75-16mm <sup>2</sup>
Abmessung HxBxT	589mm x 359mm x 95mm
Lieferumfang	Mauerwanne Tür/Rahmen Geräteträgerschiene bestückt und verdrahtet Frontabdeckung Null- und Schutzleiterklemmen Libelle zum Ausrichten 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich Kabelhalter Montageanleitung Beschriftungsbogen

# KLV-36HWS-F

## Hohlwandmontage (SK)

H x B x T  
589 x 359 x 97



Dazu passend sind die Multimediateilerverteiler verfügbar:

### Vorteile:

- Selbe Ausstattung wie der KLV Kleinverteiler
- Hochwertige Grundausrüstung mit Tragschiene für Patch- Module, mikroperforierte Montageplatte, Gerätehalter und zweifache Steckdose
- Besserer Wärmeaustausch, weil die Türen mit Ventilationssystemen versehen sind



### Merkmale:

- Schutzart IP30
- 3- bis 4-reihig
- Hohlwand- und Unterputzversionen
- Flaches und superflaches Türdesign
- Integrierte Libelle
- 3D-Putzausgleich
- Oberste Reihe Tragschiene
- Mikroperforierte Montageplatte
- Kabelhalter
- Gerätehalter
- 2-fach Steckdose
- Vorgeprägte Kabeleinführungen, allseitig
- Schutzklasse II, totalisoliert
- Tür und Blendrahmen, Stahlblech RAL 9016
- Halogenarm
- IEC/EN 60670-24

1210 Wien  
t: +43 (0)50868-0  
e: EatonVienna@eaton.com  
Internet: www.eaton.at



Powering Business Worldwide

© 2019 Eaton  
All Rights Reserved  
Printed in **Eaton (Industries) Austria GmbH**  
Schedyngasse 42  
A-1210 Wien, Austria